



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 26-elem., Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	634318 12
GTIN	4062406230777
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**. Z nasadkami 12-kątnymi.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs_profil_6kant-einsatz M5 – M12, świec zapłonowych oraz do śrub z gniazdem sześciokątnym gs_profil_6kant M4 – M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 12-kątne lub 6-kątne: 12 szt. rozm. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. podobne do nr 637329 rozm. 16; 20,8

nasadki 6-kątne.: 7 szt. nr 637620 rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635720

przedłużki: 2 szt. nr 635420, rozm. 75; 240

przegub Cardana: 1 szt. nr 636220

grzechotka: 1 szt. nr 635090

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 47 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-19 mm

Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-10 mm

Opis techniczny

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-10 mm
liczba części	26
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	174 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 3 mm	637620 3
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 6 mm	637620 6
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 634318	630324 634318
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 240 mm	635420 240
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 4 mm	637620 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 8 mm	637620 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 7 mm	637620 7
Pudełko systemowe Typ 3	630323 3
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala Typ 3/8	635090 3/8
Przedłużka, 3/8 cala długość całkowita 75 mm	635420 75
Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwarość klucza 20,8 mm	637329 20,8
Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala rozwarość klucza 16 mm	637329 16
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 5 mm	637620 5
Przetyczka, 3/8 cala długość całkowita 200 mm	635720 200
Przegub Cardana, 3/8 cala Typ 3/8	636220 3/8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala sześciokąt 10 mm	637620 10

