

HOLEX®
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 16-elem., Typ: 12

Dane zamówienia

Numer katalogowy	637718 12
GTIN	4062406230814
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; **nasadki kluczy** wg DIN 3124. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120. Z nasadkami 12-kątnymi nr 642120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki: 13 szt., wielk. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 przedłużki: nr 641020 rozm. 130; 255

1 grzechotka: Nr 640190

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 62 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 10-34 mm

Opis techniczny

rozwarości kluczy	metryczne
liczba części	16
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	10-34 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	407 mm
szerokość	227 mm
wysokość	62 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641020 255
Pudełka systemowe Typ 4	630323 4
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641020 130
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640190 1/2
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 637718	630324 637718