

HOLEX®
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 23-elem., Typ: 12

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637818 12 |
| GTIN | 4062406230838 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis
Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124. Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**. Z nasadkami 12-kątnymi nr 642120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki: 17 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641320

przedłużki: 3 szt. nr 641020 rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641620

grzechotka: 1 szt. nr 640190

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 62 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 10-34 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| rozwartości kluczy | metryczne |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny |

| | |
|---|------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych | 10-34 mm |
| liczba części | 23 |
| Opakowanie | kasecie z tworzywa ABS |
| długość | 407 mm |
| szerokość | 227 mm |
| wysokość | 62 mm |
| Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |

Akcesoria

| | |
|---|---------------|
| Pudełka systemowe Typ 4 | 630323 4 |
| Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm | 641320 295 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm | 641020 130 |
| Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2 | 641620 1/2 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm | 641020 255 |
| Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2 | 640190 1/2 |
| Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm | 641020 75 |
| Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 637818 | 630324 637818 |