

HOLEX**Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt, 1/2 cala 10-elem., Liczba zestawów: 10**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	639408 10
GTIN	4062406230869
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 / 3123. Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M27.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne: 10 szt. nr 643220

roz. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	4-19 mm
liczba części	10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny

długość	257 mm
szerokość	149 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643220 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643220 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643220 6
Pudełka systemowe Typ 2	630323 2
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643220 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643220 12
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643220 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 17 mm	643220 17
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 19 mm	643220 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643220 7
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 639408	630324 639408
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643220 5