



Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 33-elem., Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	638018 12
GTIN	4062406230852
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Z nasadkami 12-kątnymi nr 642120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 – M22 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 – M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki: 19 szt. wielk. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

nasadki 6-kątne; 8 szt. nr 643220 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641320, rozm. 295

przedłużki: 3 szt. nr 641020 75; 125; 250

przegub Cardana: 1 szt. nr 641620 rozm. 1/2

grzechotka: 1 szt. nr 640190 rozm. 1/2

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
liczba części	33

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	8-34 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	4-14 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość	507 mm
szerokość	227 mm
wysokość	62 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643220 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 5 mm	643220 5
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 638018	630324 638018
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643220 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643220 8
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643220 12
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641320 295
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643220 14
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641620 1/2
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 4 mm	643220 4
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 75 mm	641020 75
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641020 130
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641020 255
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 7 mm	643220 7
Pudełka systemowe Typ 5	630323 5
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640190 1/2