



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala z długimi nasadkami 35- elem., Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630308 6
GTIN	4062406230890
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki 6-kątne długie: 12 szt. nr 631415 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

nasadki 6-kątne: 6 szt. nr 631720 rozm. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. podobne do nr 633029

Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632840, rozm. 150

przedłużka: 1 szt. nr 632420, rozm. 150

przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4

grzechotka: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokość: 47 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 2,5-8 mm

Opis techniczny

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
liczba części	35
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	2,5-8 mm
rozwarości kluczy	metryczny
Opakowanie	kasecie z tworzywa ABS
długość	357 mm
szerokość	174 mm
wysokość	47 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 6 mm	631720 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwarość klucza 6 mm	631415 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 4,5 mm	631020 4,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 10 mm	631020 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwarość klucza 5 mm	631415 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 7 mm	631020 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 9 mm	631020 9
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 150	632840 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 13 mm	631020 13
Pudełka systemowe Typ 3	630323 3
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 5 mm	631020 5

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 5 mm	631720 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwartość klucza 10 mm	631415 10
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 4 mm	631720 4
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632090 1/4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 8 mm	631720 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwartość klucza 5,5 mm	631415 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwartość klucza 13 mm	631415 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwartość klucza 11 mm	631415 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631020 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 3 mm	631720 3
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwartość klucza 7 mm	631415 7
Wkładki z tworzywa piankowego do zestawu 630308	630324 630308
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631020 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwartość klucza 12 mm	631415 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631020 5,5
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633520 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631020 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631020 8
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632420 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwartość klucza 9 mm	631415 9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631020 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie sześciokąt 2,5 mm	631720 2,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala długie rozwartość klucza 8 mm	631415 8