

Garant**Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtronic, Typ: 80XSP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363000 80XSP
GTIN	4062406229948
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp dzięki płytce pośredniej.**
- **Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Z otworem płuckowym i portem do rozwiązań automatyzacji.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzeczona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do :

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

w dostawie::

Szyna bazowa, wrzeciono, nakrętka wrzeciona.

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne nr 627424 rozm. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi 628600 rozm. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

maks. siła mocująca do: 25 kN

masa: 2,7 kg

L: 136 mm

B: 80 mm

wysokość H: 40 mm

zakres mocowania S1: 0 - 42 mm

Opis techniczny

zakres mocowania S2	74 - 110 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xtric 80
masa	2,7 kg
Kąt wychylenia	±2 stopni
maksymalny moment obrotowy	85 Nm
rozwarości kluczy	10 mm
rozwarości kluczy	5 mm
Seria	xtric
wysokość H	40 mm
zakres mocowania S1	0 - 42 mm
maks. siła mocująca do	25 kN
B	80 mm
L	136 mm
Rowek wzdłużny	20 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęki nasadzane Standard dla typu 80	363010 80
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 15 mm	363075 15
Płyta adaptera Typ Xtric / do Ø gniazda mocującego 120 mm	363080 120
Miękka szczęka nasadzana Typ 120A	363034 120A
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 7 mm	363075 7
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 10 mm	363075 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642230 10
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 20 mm	363075 20
Szczęki nasadzane, system LANG dla typu 80	363018 80
Miękka szczęka nasadzana Typ 120S	363034 120S
Szczęki nasadzane, system LANG, powlekane dla typu 80	363022 80
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 22 mm	363075 22
Szczęki nasadzane standardowe ozredukowanej szerokości dla typu 40C	363026 40C
Wkręta 6-kątne, z uchwytem poprzecznym z końcówką sferyczną sześciokąt 5 mm	627424 5
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 20C mm	363075 20C
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 5 mm	363075 5
Szczęki nasadzane, system LANG, zmniejszonej szerokości dla typu 40C	363030 40C
Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 120 Nm	656050 120
Płyta adaptera Typ Xtric / do Ø gniazda mocującego 138 mm	363080 138

Nakrętka wrzeciona wahliwa, po prawej Typ 80	363099 80
Łapy mocujące Typ 80	363081 80
Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 22C mm	363075 22C
Szczęki nasadzane standardowe powlekane dla typu 80	363014 80
Nakrętki wrzecionowe sztywne, prawe Typ 80	363097 80
Nakrętki wrzecionowe wahliwe, lewe Typ 80	363098 80
Zestaw listew wyrównujących i mocujących Xtric Typ 80	363102 80
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642229 10