


Garant**Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 80XS****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363000 80XS
GTIN	4062406229931
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (wielk. 50 i 80) dzięki płytce pośredniej.**
- **Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Port do rozwiązań automatyzacji.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzeciona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

w dostawie::

Szyna bazowa, wrzeciono, nakrętka wrzeciona, **osłona wrzeciona nr 363083.**

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi nr 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085. Wysokość konsoli nr 363090 (w połączeniu z nr. 363079). Stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP oraz H luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	85 Nm
Seria	Xtric
wysokość H	40 mm
B	80 mm
masa	2,7 kg
rozwarości kluczy	10 mm
rozwarości kluczy	5 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xtric 80
zakres mocowania S1	0 - 42 mm
L	136 mm
maks. siła mocująca do	25 kN
zakres mocowania S2	74 - 110 mm
Rowek wzdłużny	20 mm
Wymiar na spodzie	52 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Para podkładek równoległych magnetyczne wysokość 20 mm

363075 20

Miękka szczęka nasadzana Typ 120A	363034 120A
Para podkładek równoległychmagnetyczne wysokość 22 mm	363075 22
Płyta adaptera imadła centrującego Typ ZS / do Ø gniazda mocującego 120 mm	363080 120
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 10 mm	642229 10
Para podkładek równoległychmagnetyczne wysokość 5 mm	363075 5
Szczęki nasadzane standardowe ozredukowanej szerokości dla typu 40C	363026 40C
Para podkładek równoległychmagnetyczne wysokość 20C mm	363075 20C
Nakrętka wrzeciona wahliwa, po prawej Typ 80	363099 80
Miękka szczęka nasadzana Typ 120S	363034 120S
Zestaw listew wyrównujących i mocujących Xtric Typ 80	363102 80
Szczęki nasadzane, system LANG, powlekane dla typu 80	363022 80
Para podkładek równoległychmagnetyczne wysokość 22C mm	363075 22C
Szczęki nasadzane standardowe powlekane dla typu 80	363014 80
Szczęki nasadzane, system LANG, ozmniejszonej szerokości dla typu 40C	363030 40C
Nakrętki wrzecionowe wahliwe, lewe Typ 80	363098 80
Para podkładek równoległychmagnetyczne wysokość 15 mm	363075 15
Klucz dynamometrycznyz grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 120 Nm	656050 120
Para podkładek równoległychmagnetyczne wysokość 10 mm	363075 10
Nakrętki wrzecionowe sztywne, prawe Typ 80	363097 80
Szczęki nasadzane, system LANG dla typu 80	363018 80
Szczęki nasadzane Standard dla typu 80	363010 80
Para podkładek równoległychmagnetyczne wysokość 7 mm	363075 7

Wrzeciono zamienne do XTRIC Typ 80XS

363084 80XS