

**HOLEX****Uchwyty do głowic frezarskich kształt A, BT 40 A = 100,  $\varnothing$  trzpienia d1: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303027 22
GTIN	4062406231064
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.  
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min. Kształt A.

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

$\varnothing$  zewn. D: 48 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

**Opis techniczny**

$\varnothing$ zewn. D	48 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
$\varnothing$ trzpienia d <sub>1</sub>	22 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
adapter	BT 40 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	JIS B6339

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich