

Garant**Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630929 12
GTIN	4062406231132
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

Klucze nasadowe 12-kątne GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach całowych (GARANT: nr 630932; HOLEX: nr 630962).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 16,9 mm

długość: 25 mm

Opis techniczny

długość	25 mm
Ø po stronie napędu	16,9 mm
rozwartość klucza	12 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy