

Garant**SEET 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płyty spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej. nowoczesna powłoka zabezpiecza przed zużyciem.

wskazówka:

W celu uzyskania wysokiej jakości powierzchni stosować razem z nr 213596 UNI.

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{\text{pmaks.}} = 4 \text{ mm}$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,22 mm
typ	INOX
grubość płytki E	5,56 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEET 1305 AGSR
Gatunek	HB8630
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się warunkowo	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		