



Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 8xD, System / ø chwytu: QC/25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264890 QC/25
GTIN	4062406231187
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej G1/4 cala.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi F głowicy skrawającej.}$

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita L_{ges} : 255 mm

przesunięcie osi korpusu H: 2,5 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 107 mm

zalecany odcinek mocowania: 100 mm

Zestaw śrub montażowych: 269026 1

Opis techniczny

przesunięcie osi korpusu H	2,5 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	107 mm
zalecany odcinek mocowania	100 mm
System	QC
długość całkowita L_{ges}	255 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 1

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Zestaw śrub mocujących, 10 el. Typ 1	269026 1
--------------------------------------	----------