

**Garant****Imaki eco, Wysokość chwytu h: 25mm**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273893 25
GTIN	4062406352059
Klasa artykułu	21W

### Opis

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136.

### Opis techniczny

Wysokość chwytu h	25 mm
długość całkowita $L_{ges}$	90 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
do wys. miecza $h_5$	26 mm
łapki zaciskowej	279840 2
śruba zaciskowa	279815 14
Rodzaj produktu	Imaki do oprawek mieczowych

### Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

śruba zaciskowa Typ 14

279815 14

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennej maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500