

**Garant****Imaki eco, Wysokość chwytu h: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273893 20
GTIN	4062406352042
Klasa artykułu	21W

**Opis****wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136.

**Opis techniczny**

Wysokość chwytu h	20 mm
długość całkowita $L_{ges}$	78 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
do wys. miecza $h_5$	26 mm
łapki zaciskowej	279840 2
śruba zaciskowa	279815 14
Rodzaj produktu	Imaki do oprawek mieczowych

**Akcesoria**

śruba zaciskowa Typ 14	279815 14
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500