

Garant**Imaki eco, Wysokość chwytu h: 25mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273894 25
GTIN	4062406352073
Klasa artykułu	21W

Opis

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136.

Opis techniczny

Wysokość chwytu h	25 mm
długość całkowita L_{ges}	90 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
do wys. miecza h_5	32 mm
łapki zaciskowej	279840 2
śruba zaciskowa	279815 14
Rodzaj produktu	Imaki do oprawek mieczowych

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

śruba zaciskowa Typ 14

279815 14

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500