

Garant**Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: GL/11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264866 / 4870.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy wymiennych systemu GL ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu GL.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: GL

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDUCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm

śruba mocująca płytki obracane	269028 38
System	GL
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDUCR
Kąt przyłożenia	93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruby mocujące Typ 38	269028 38
-----------------------	-----------