

**Lusterka teleskopowe ze stali szlachetnej, zestaw, Liczba lusterek: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081682 3
GTIN	4062406231507
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

3-częściowy zestaw lusterek teleskopowych z niełamliwymi płytkami, polerowana stal nierdzewna. Wszystkie lusterka wyposażono w przegub obracany o 360°, co umożliwi dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc.

- **Bezpieczne przyłącze śrubowe zapewnia mocne połączenie płytek luster z częścią teleskopową.**
- **Teleskopy zabezpieczone przed obróceniem.**
- **Antypoślizgowy materiał chwytu zapewnia bezpieczną obsługę.**

w dostawie::

2× lusterko owalne: 1× lusterko o wymiarach 65×95 mm

1× lusterko o wymiarach 30×45 mm

długość bez lusterka 195-790 mm

1× lusterko okrągłe: Ø lusterka 50 mm, długość bez lusterka 195-790 mm

przechowywane w: Etui z zabezpieczeniem lusterka 121×299 mm

Opis techniczny

Rodzaj produktu	Lusterka
-----------------	----------

Akcesoria

Lusterka zamienne do uchwytów teleskopowych Wymiary
lustra 30X45

081684 30X45

Lusterka zamienne do uchwytów teleskopowych Wymiary
lustra 50

081684 50

Lusterka zamienne do uchwytów teleskopowych Wymiary
lustra 65X95

081684 65X95