

Garant**Dociski kompaktowe, wysięg A: 47 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370143 47
GTIN	4062406233136
Klasa artykułu	31K

Opis**Zaleta:**

- **Zwarta konstrukcja odporna na zabrudzenia i wióry.**
- **Skala wysokości umożliwia szybkie wstępne ustawienie wysokości mocowania.**
- **Element dociskowy montowany w sposób zabezpieczony przed zgubieniem. Adapter elementu dociskowego mocowany za pomocą wkładki magnetycznej.**
- **Łatwy montaż dzięki ramieniu mocującemu.**

Materiał:

Obudowa i ramię dociskowe ze stali ulepszonej cieplnie.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw elementów dociskowych nr 370148.

wysokość mocowania S: 0 - 90 mm

długość L: 95 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 81 mm

maksymalna siła zaciskająca: 16 kN

maksymalny moment obrotowy: 105 Nm

Opis techniczny

wysokość mocowania S	0 - 90 mm
wysięg A	47 mm
długość L	95 mm
szerokość B	40 mm
wysokość H	81 mm
maksymalny moment obrotowy	105 Nm
maksymalna siła zaciskająca	16 kN
gwint M	M12
Rodzaj produktu	Napinacz mechaniczny

Akcesoria

Wymienne podstawy do docisków wysokość H 80 mm	370146 80
Zestaw elementów dociskowych 3-el. Typ 3	370148 3