

**Wiertarka pneumatyczna, Typ: D2116RQ****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia **6,3 bar** i podanej \varnothing wewnętrznej węża. Seria wydajnych i bardzo płynnie pracujących wiertarek o pistoletowym kształcie o wydajności wiercenia do 13 mm w stali. Odpowiednie prowadzenie powietrza przez uchwyt zapobiega zawirowaniom wiórów. Z uchwytem wiertarskim szybkoocującym. Z zaworem sterującym do obrotów **prawo- i lewostronnych** (przy zastosowaniu jako wkrętarka lub gwinciarka).

w dostawie::

Z **uchwytem wiertarskim szybkoocującym**.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	600 l/min
zalecana średnica węża (\varnothing wewn.)	10 mm
masa	1 kg
moc przekazywana	250 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	82 dB(A)
maksymalna prędkość obrotowa	0 - 2400 min ⁻¹

zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 10 mm
oznaczenie producenta	D2116RQ
długość	211 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Wiertarka