

**HOLEX®****Narzynki 6g, M: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140330 M14
GTIN	4062406233235
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości  $\geq$  M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 2 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 14 mm

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	38 mm
wielkość gwintu	M14
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	2 mm
wysokość	14 mm

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki

---

## Akcesoria

Zestawy narzędzi do gwintowania z kompletami gwintowników, 3-elem. do gwintów metrycznych M3-20	145117 M3-20
---	--------------