

HOLEX®**Narzynki, M: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140460 M3
GTIN	4062406233310
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,5 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
wysokość	5 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wielkość gwintu	M3
skok	0,5 mm

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki

Akcesoria

Zestaw narzynek HSS/E do gwintów metrycznych M3-12	142735 M3-12
--	--------------