

HOLEX®**Narzynki 6g, M: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140330 M24
GTIN	4062406233280
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3 mm

Ø zewnętrzna: 55 mm

wysokość: 22 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna	55 mm
wielkość gwintu	M24
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	3 mm
wysokość	22 mm
Rodzaj gwintu	M

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki