

HOLEX®**Narzynki 6g, M: M30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140330 M30
GTIN	4062406233303
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 1 3/4.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 3,5 mm

Ø zewnętrzna: 65 mm

wysokość: 25 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	M30
wysokość	25 mm
skok	3,5 mm
Ø zewnętrzna	65 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g

Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki