

HOLEX®**Narzynki HSS-E, MF: 6X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 6X0,75
GTIN	4062406233563
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,75 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	M6x0,75
skok	0,75 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	20 mm
wysokość	7 mm

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki