

HOLEX®**Narzynki HSS, MF: 18X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141070 18X1,5
GTIN	4062406233525
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 14 mm

Opis techniczny

skok	1,5 mm
Ø zewnętrzna	45 mm
wysokość	14 mm
wielkość gwintu	M18x1,5
Klasa tolerancji	DIN 13 6g

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawe
Rodzaj produktu	Narzynki