

HOLEX®**Narzynki HSS-E, MF: 8X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 8X0,75
GTIN	4062406233570
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,75 mm

Ø zewnętrzna: 25 mm

wysokość: 9 mm

Opis techniczny

skok	0,75 mm
wielkość gwintu	M8x0,75
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
wysokość	9 mm
Ø zewnętrzna	25 mm

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki