

HOLEX®**Narzynki HSS, MF: 20X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141070 20X1,5
GTIN	4062406233532
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 1 3/4 zwoju.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 45 mm

wysokość: 14 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	M20×1,5
Ø zewnętrzna	45 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	1,5 mm
wysokość	14 mm

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki