

HOLEX®**Narzynki HSS-E, MF: 12X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 12X1,25
GTIN	4062406233723
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.****nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.**

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Opis techniczny

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo

Rodzaj produktu

Narzynki