

HOLEX®**Narzynki HSS-E, MF: 12X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	141075 12X1,5
GTIN	4062406233730
Klasa artykułu	12K

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **z obustronnym ścięciem w nakroju.**

nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane, kąt natarcia ok. 15°. Do obróbki stali nierdzewnych i o wysokiej wytrzymałości.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 38 mm

wysokość: 10 mm

Opis techniczny

skok	1,5 mm
wysokość	10 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Ø zewnętrzna	38 mm
wielkość gwintu	M12x1,5

Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
norma	EN 22568
kierunek skrawania	prawo
Rodzaj produktu	Narzynki