

Garant**Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 9,7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113265 9,7
GTIN	4062406235567
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zalety:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4xD) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych L_c : 43 mm

długość całkowita L: 89 mm

\varnothing chwytu D_s : 9,7 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

norma	DIN 1897
długość całkowita L	89 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8

Ø chwytu D _s	9,7 mm
Długość rowków wiórowych L _c	43 mm
Ø nom. D _c	9,7 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali INOX < 900 N/mm ²	0,09 mm/obr,
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte