

Garant**Reflektor akumulatorowy LED, Typ: 3000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081445 3000
GTIN	4062406232894
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Reflektor akumulatorowy LED z wytrzymałą obudową aluminiową do codziennego użytku w trudnych warunkach.

- **Wysokowydajne moduły diod LED COB.**
- **Z 5-stopniowym ściemnianiem w zakresie 10 - 100%.**
- **Praktyczne monitorowanie stanu baterii za pomocą wyświetlacza LED bezpośrednio na lampie.**
- **Stopka ze zintegrowanym otworem 10 mm, do montażu na popularnych statywach.**

Wszechstronne zastosowanie. Możliwość zasilania akumulatorowego lub sieciowego.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Z ładowarką.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
--------------------	---------------

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	1720 g
pojemność akumulatora	4,4 Ah
długość całkowita	234 mm
czas świecenia	1 - 14 h
wys. całkowita	233 mm
Strumień światła	400 - 4000 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Źródło światła	Moduł LED
stopień ochrony IP	IP 67
Szerokość całkowita	88 mm
Napięcie akumulatorów	11,1 V
strefa wg ATEX	brak
Rodzaj produktu	Promienniki

Akcesoria

Części zamienne do latarek akumulatorowych Typ 7	081434 7
Części zamienne do latarek akumulatorowych Typ 5	081434 5
Ładowarka Typ CHARGER	081456 CHARGER
Akumulator litowo-jonowy pojemność akumulatora 4400 mAh	081431 4400
Wymienna soczewka z uszczelnieniem Typ 2	081454 2
Części zamienne do latarek akumulatorowych Typ 6	081434 6