

Garant**Lampy warsztatowe akumulatorowe, diodowe, Typ: 500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081442 500
GTIN	4062406236113
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, o smukłej, wytrzymałej konstrukcji, z różnymi możliwościami zastosowania. Praktyczne monitorowanie stanu baterii za pomocą wyświetlacza LED bezpośrednio na lampie.

- **Bezstopniowe ściemnianie światła głównego w zakresie od 10 - 100%.**
- **Zintegrowana funkcja światła strumieniowego.**
- **Elastyczne zastosowanie dzięki odchylanej w zakresie 180° podstawie magnetycznej oraz składanym i obracanym haczykom do zawieszania.**

Stacja ładowania kompatybilna z systemem GARANT easyFix. Nieskomplikowane ładowanie i stała gotowość do pracy.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB-C do ładowania i wtykany zasilacz sieciowy.

wskazówka:

W celu montażu na ściankach perforowanych Easyfix należy zamówić płytę podstawy 955820 rozm. 2.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 65
Źródło światła	Moduł LED
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Szerokość całkowita	47 mm
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Strumień światła	50 - 500 lm
czas świecenia	2 - 20 h
pojemność akumulatora	3 Ah
masa	257 g
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
długość całkowita	230 mm
strefa wg ATEX	brak
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

Ładowarka USB Typ CABLE	081432 CABLE
Akumulator litowo-jonowy pojemność akumulatora 3000 mAh	081431 3000
Ładowarka USB Typ CHARGER	081432 CHARGER
Części zamienne do laterek akumulatorowych Typ 2	081434 2
Stacja ładowania Easy Fix Typ 500	081453 500