

**HOLEX®****Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Klasa artykułu	42B

**Opis****Wykonanie:**

**Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

**Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.**

**w dostawie::**

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 20,5 mm

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Kalibracja	B1
odczyt	0,01 mm
Ø bębena pomiarowego	20,5 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
norma	DIN 863
grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometry zewnętrzne

## Usługi

Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25