

HOLEX®
Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 50-75 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Klasa artykułu	42B

Opis
Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

w dostawie::

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 20,5 mm

Opis techniczny

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
Ø bębena pomiarowego	20,5 mm

odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
norma	DIN 863
grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometry zewnętrzne

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
---	-----------