

**Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi i wrzecionem nieruchomym, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Z dużymi, hartowanymi talerzykami pomiarowymi. Kabłąk odkuwany i lakierowany.
Wersja z wrzecionem nieruchomym.

Zastosowanie:

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,8.

w dostawie::

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

Ø końcówki talerzowej	19,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	8 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
równoległość powierzchni pomiarowych	5 µm
skok wrzeciona	0,5 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE	±4 µm
Kalibracja	B1

Karta danych

Norma	ISO 3611
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/423005-0-25>