

**Uchwyt do wytaczaków z węglików spiekanych $\varnothing d = 8 \text{ mm}$, $\varnothing D: 16$** **Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274102 16
GTIN	4062406239145
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem wewnętrznym i śrubą regulacyjną do pozycjonowania narzędzi.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość całkowita L_{ges} : 88 mm

Długość przesunięcia L_1 : 19 mm

Średnica przesunięcia $\varnothing D_1$: 20 mm

śruba zaciskowa: 279815 15

Śruba regulacyjna: 279815 16

Opis techniczny

śruba zaciskowa	279815 15
długość całkowita L_{ges}	88 mm
Śruba regulacyjna	279815 16
Średnica przesunięcia $\varnothing D_1$	20 mm
Długość przesunięcia L_1	19 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Noże