



Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne, długość całkowita: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	706001 250
GTIN	4062406238988
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Przegub trzpieniowy z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. **Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk** jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe. Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane. Ergonomiczne uchwyty z szorstką powłoką z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 46 mm

rozstaw do rur: 2 cal

Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego: 25

Opis techniczny

Średnica mocowania sześciokąta	46 mm
długość całkowita	250 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	25
rozstaw do rur	2 cal