

Garant

Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne, długość całkowita: 180mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	706001 180
GTIN	4062406238971
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Przegub trzpieniowy z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. **Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk** jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia, który umożliwi również szybką regulację bezpośrednio na obrabianym elemencie. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe. Ponadto uzębienie przeciwbieżne w tylnej części szczęk umożliwiają agresywny chwyt. Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane. Ergonomiczne uchwyty z szorstką powłoką z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Opis techniczny

rozstaw do rur	1.1/2 cal
długość całkowita	180 mm
Średnica mocowania sześciokąta	36 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	19
powierzchnia	Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane.
norma	DIN ISO 8976

wykonanie szczęk	Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem
materiał	Stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący	nie
szybkie przestawianie	tak
Precyzyjna regulacja z zapadką	tak
Samozaciskające się	tak
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych