

Garant**Chwytnak prętów, maks. Ø obrabianego elementu: 65 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319711 65
GTIN	4062406239169
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Nowa koncepcja chwytnaka prętów – umożliwia chwytanie zarówno z boku, jak i od przodu.
- Umożliwia automatyczne zastosowanie w trybie maszynowym podczas wykonywania programu z hydrauliczną aktywacją chwytaków ciśnieniem chłodziwa (3 – 50 bar).
- Komponenty wysokiej jakości: korpus z aluminium eloksalowanego, komponenty ścieralne ze stali utwardzanej i szlifowane lub obrabiane na twardo.
- Unikalna mechanika wykorzystująca prowadnice podwójne lub zasadę podwójnego tłoka w celu zapewnienia maksymalnej odporności na ścieranie i umożliwienia obróbki elementów o dużej masie (uciąg 26 kg, posuw 16 kg).

Zalety:

- Brak zarysowań na elemencie (także chwytanie części gotowych).
- Chwytanie boczne – możliwość przemieszczania chwytaków wyjątkowo blisko uchwytu tokarskiego.
- Przemieszczanie dużych ciężarów.
- Wyjątkowa elastyczność – różne przykręcane adaptory umożliwiają stosowanie chwytaków zarówno do głowic rewolwerowych VDI, jak i BMT. Złącze szczęk 1/16 cala × 90° umożliwia stosowanie także standardowych szczęk nasadowych.
- Możliwość częściowego ustawiania ciśnienia, a tym samym siły mocowania (75 – 100%).
- Wyjątkowo niskie zapotrzebowanie na konserwację.

Zastosowanie:

Wykańczanie pręta w maszynie, m.in. dla maszyn bez ładowacza prętów. Możliwość automatycznego pobierania gotowych komponentów i przekazywania z wrzeciona głównego do współpracującego. Zakres mocowania (szczęki nr 319718) 8 – 65 mm.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 319713; 319714; 319716 i szczęki nasadowe nr 319718.

wskazówka:

Wskazówki dotyczące programowania można znaleźć w instrukcji obsługi.

długość: 90 mm

szerokość: 46 mm

wysokość: 85,6 mm

Opis techniczny

długość	90 mm
szerokość	46 mm
wysokość	85,6 mm
Rodzaj produktu	Chwytnak prętów

Akcesoria

Adapter chwytaka prętów Ø chwytu D1 32 mm	319713 32
Adaptory VDI do uchwytów do prętów Typ 30	319714 30
Adaptory VDI do uchwytów do prętów Typ 40	319714 40
Adaptory VDI do chwytaków prętów, kątowe Typ 30-A	319716 30-A
Adaptory VDI do chwytaków prętów, kątowe Typ 40-A	319716 40-A
Szczęki nasadowe do chwytaków prętów zakres mocowania 20-45 mm	319718 20-45
Szczęki nasadowe do chwytaków prętów zakres mocowania 45-65 mm	319718 45-65
Szczęki nasadowe do chwytaków prętów zakres mocowania 8-20 mm	319718 8-20
Szczęki nasadowe do chwytaków prętów zakres mocowania ALU mm	319718 ALU