



Uchwyty podstawowe do narzynek z kompensacją długości VDI, Ø chwytu D1: 30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319793 30
GTIN	4062406239848
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

Chwyt VDI.

Mocny chwyt, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane. Kompensacja długości przy odciąganiu i nacisku umożliwia wykonywanie gwintów odpowiadających normom. Chwyt standardowych narzynek DIN (wersja okrągła).

Zalety:

- **System modułowy obniża koszty.**
- **Wszystkie wkładki wymienne pasują do uchwytów podstawowych.**
- **Centralne doprowadzanie chłodziwa.**
- **Precyzja również w przypadku długich gwintów.**
- **Wysoka jakość gwintu.**

Zastosowanie:

Wykonywanie gwintów zewnętrznych za pomocą narzynek. Do stosowania głównie na tokarkach oraz frezarkach.

Wyp. dodatkowe:

Adapter do narzynek nr 319795.

Ø D₂: 70 mm

kompensacja długości przy nacisku: 4 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12 mm

długość L: 71 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 30

Opis techniczny

kompensacja długości przy odciąganiu	12 mm
długość L	71 mm
kompensacja długości przy nacisku	4 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Wielkość VDI	30
Ø D ₂	70 mm
Ø D ₁	30 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty do narzynek

Akcesoria

Adapter do narzynek Wkładka wymienna do gwintu M7-M9	319795 M7-M9
Adapter do narzynek Wkładka wymienna do gwintu M10	319795 M10
Adapter do narzynek Wkładka wymienna do gwintu M12-M14	319795 M12-M14
Adapter do narzynek Wkładka wymienna do gwintu M3-M6	319795 M3-M6