

Garant**Uchwyty podstawowe do narzynek z kompensacją długości VDI, Ø chwytu D1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319793 40
GTIN	4062406239855
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Chwyt VDI.

Mocny chwyt, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane. Kompensacja długości przy odciąganiu i nacisku umożliwia wykonywanie gwintów odpowiadających normom. Chwyt standardowych narzynek DIN (wersja okrągła).

Zalety:

- **System modułowy obniża koszty.**
- **Wszystkie wkładki wymienne pasują do uchwytów podstawowych.**
- **Centralne doprowadzanie chłodziwa.**
- **Precyzja również w przypadku długich gwintów.**
- **Wysoka jakość gwintu.**

Zastosowanie:

Wykonywanie gwintów zewnętrznych za pomocą narzynek. Do stosowania głównie na tokarkach oraz frezarkach.

Wyp. dodatkowe:

Adapter do narzynek nr 319795.

Opis techniczny

kompensacja długości przy odciąganiu	12 mm
długość L	73 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
kompensacja długości przy nacisku	4 mm
Wielkość VDI	40
Ø D ₁	40 mm
Ø D ₂	70 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty do narzynek

Akcesoria

Adapter do narzynekWkładka wymienna do gwintu M10	319795 M10
Adapter do narzynekWkładka wymienna do gwintu M12-M14	319795 M12-M14
Adapter do narzynekWkładka wymienna do gwintu M3-M6	319795 M3-M6
Adapter do narzynekWkładka wymienna do gwintu M7-M9	319795 M7-M9