

**Garant****Uchwyty podstawowe do narzynek z kompensacją długości walcowe, Ø chwytu D1: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319790 25
GTIN	4062406239831
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Chwyt walcowy.

Mocny chwyt, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane. Kompensacja długości przy odciąganiu i nacisku umożliwia wykonywanie gwintów odpowiadających normom. Chwyt standardowych narzynek DIN (wersja okrągła).

**Zalety:**

- **System modułowy obniża koszty.**
- **Wszystkie wkładki wymienne pasują do uchwytów podstawowych.**
- **Precyzja również w przypadku długich gwintów.**
- **Wysoka jakość gwintu.**

**Zastosowanie:**

Wykonywanie gwintów zewnętrznych za pomocą narzynek. Do stosowania głównie na tokarkach oraz frezarkach.

**Wyp. dodatkowe:**

Adapter do narzynek nr 319795.

Ø D<sub>2</sub>: 71 mm

kompensacja długości przy nacisku: 4 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 12 mm

długość L: 47,2 mm

**Opis techniczny**

długość L	47,2 mm
kompensacja długości przy nacisku	4 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	71 mm
Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty do narzynek

## Akcesoria

Adapter do narzynek Wkładka wymienna do gwintu M7-M9	319795 M7-M9
Adapter do narzynek Wkładka wymienna do gwintu M10	319795 M10
Adapter do narzynek Wkładka wymienna do gwintu M12-M14	319795 M12-M14
Adapter do narzynek Wkładka wymienna do gwintu M3-M6	319795 M3-M6