

HOLEX®**Suwmiarki z bardzo długimi szczękami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415188 800
GTIN	4062406239503
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru elementów o dużej \varnothing** . Z dokładną regulacją. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

bardzo długie szczęki pomiarowe, bez dokładnej regulacji.

wszystkie części: hartowane

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,17 mm

długość szczęk: 300 mm

\varnothing odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 3,5 kg

Opis techniczny

długość szczęk	300 mm
norma	Norma zakładowa

Kalibracja	A1
Opakowanie	sztywny pojemnik
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
granica błędu	0,17 mm
masa	3,5 kg
odczyt	0,05 mm
podziałka	1/20 mm
zakres pomiarowy	0 - 800 mm
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940