

HOLEX®**Klamrowe szczypce zaciskowe, długość całkowita: 275 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	709001 275
GTIN	4062406241018
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Wąskie szczęki o dużym zakrzywieniu i zasięgu. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Uchwyty i szczęki nikiowane.

Zastosowanie:

Szczególnie do trzymania elementów profilowych o szerokich ściankach oraz detali o dużych gabarytach.

Materiał:

Szczęki ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 5 i 10.

Rozstaw: 90 mm

Opis techniczny

długość całkowita	275 mm
Rozstaw	90 mm
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Sprężyna Typ 10

708301 10