

HOLEX®**Klamrowe szczypce zaciskowe, długość całkowita: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	709001 150
GTIN	4062406240400
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Wąskie szczęki o dużym zakrzywieniu i zasięgu. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Uchwyty i szczęki nikielowane.

Zastosowanie:

Szczególnie do trzymania elementów profilowych o szerokich ściankach oraz detali o dużych gabarytach.

Materiał:

Szczypce z ulepszonej cieplnie stali wysokogatunkowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 5 i 10.

Rozstaw: 50 mm

Opis techniczny

długość całkowita	150 mm
Rozstaw	50 mm
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Sprężyna Typ 5

708301 5