

HOLEX®

Klamr. szczypce zacisk. z ruchomymi szczękami dociskowymi, długość całkowita: 275 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	709101 275
GTIN	4062406241025
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Wąskie szczęki o dużym zakrzywieniu i zasięgu. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Uchwyty i szczęki niklowane.

z ruchomymi końcówkami szczęk, chroniącymi chwytane detale przed uszkodzeniem.

Zastosowanie:

Szczególnie do trzymania elementów profilowych o szerokich ściankach oraz detali o dużych gabarytach.

Materiał:

Szczęki ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 5 i 10.

Rozstaw: 75 mm

Opis techniczny

długość całkowita	275 mm
Rozstaw	75 mm
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Sprężyna Typ 10

708301 10