

HOLEX®**Spawalnicze szczypce zaciskowe, długość całkowita: 275 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	709201 275
GTIN	4062406241049
Klasa artykułu	72B

Opis**Wykonanie:**

Szczęki w kształcie litery U; końce górnej szczęki pod kątem 90°. Stabilny korpus wykonany ze stali sprężynowej. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Do trzymania elementów profilowych i płaskownikowych przy spawaniu na styk.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.
rozstaw a: 55 mm

Opis techniczny

rozstaw a	55 mm
długość całkowita	275 mm
górna szczęka chwytna	odchylony o 90°
wykonanie szczęk	Kształt litery U
materiał szczypiec	Stal sprężynowa
materiał szczęk chwytnych	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	niklowany
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Sprężyna Typ 10

708301 10