

**HOLEX****Kabląkowe szczypce, kształt C, długość całkowita: 455mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	709301 455
GTIN	4062406241056
Klasa artykułu	72B

**Opis****Wykonanie:**

Wysokie kabląki o dużym wysięgu z regulacją rozstawu, dźwignią zaciskową i zwalnającą. Uchwyty i szczęki niklowane.

**Zastosowanie:**

Szczególnie do trzymania elementów profilowanych przy wierceniu, spawaniu i skręcaniu dużych zasięg.

**Część zamienna:**

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.

**Opis techniczny**

Rozstaw	220 mm
wysięg	250 mm
długość całkowita	455 mm
szczęki dociskowe	ruchome
powierzchnia	niklowany
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

**Akcesoria**

Sprężyna Typ 10

708301 10