

HOLEX®**Kabląkowe szczypce, kształt C, z ruchomymi końcówkami szczęk, długość całkowita: 455 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	709401 455
GTIN	4062406241063
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Wysokie kabląki o dużym wysięgu z regulacją rozstawu, dźwignią zaciskową i zwalnającą.

Uchwyty i szczęki niklowane.

z ruchomymi końcówkami szczęk, chroniącymi chwytane detale przed uszkodzeniem.

Zastosowanie:

Szczególnie do trzymania elementów profilowanych przy wierceniu, spawaniu i skręcaniu dużych zasięg.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.

Rozstaw: 220 mm

wysięg: 250 mm

Opis techniczny

długość całkowita	455 mm
wysięg	250 mm
Rozstaw	220 mm
szczęki dociskowe	ruchome
powierzchnia	niklowany
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

Akcesoria

Sprężyna Typ 10

708301 10