

Garant

Płótno ścierne (A) solidne, nadzwyczaj elastyczne, 230×280 mm, Ziarnistość: 320

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556790 320
GTIN	4045197808011
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Gęsto tkane, solidne i **wysokoelastyczne** płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną **korund normalny (A)**. Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. **Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.** Wymiary arkuszy 230×280 mm.

Bardzo **mocne i elastyczne płótno ścierne** (odporne na działanie olejów i oleju napędowego). Dopasowuje się bardzo dobrze do kształtu obrabianego przedmiotu. Płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym uzyskuje się równe krawędzie i nie następuje strzępienie krawędzi.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

Opis techniczny

ziarnistość	320
ziarnistość	A very fine
Materiały ścierne	Korund
oznaczenie ziarnistości	A

Szerokość arkusza papieru ściernego	280 mm
Długość arkusza papieru ściernego	230 mm
Atrybut nazwy produktu	230×280 mm
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ścierne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadają się		
Stal < 900 N/mm ²	nadają się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	po spełnieniu określonych warunków		
INOX	nadają się		
Ti	po spełnieniu określonych warunków		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		
CuZn	nadają się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się		
drewniane	nadają się		
lakiery	po spełnieniu określonych warunków		
uniw.	nadają się		
suchy	nadają się		

Akcesoria

Osełka stalowa	556950
Gumowy klocek szlifierski	557600